


Distributeur à poussoir V/O-3-1/8

Code article: 4938

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Fonction de distributeur	3/2 monostable ouvert/fermé
Mode d'actionnement	mécanique
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)	140 l/min
Raccord de travail pneumatique	G1/8
Pression de service	-0.95 bar...8 bar
Structure de construction	Clapet
Diamètre nominal	3.5 mm
Mode de pilotage	Direct
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement)
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Force d'actionnement	28 N
Force d'actionnement en position de repos fermée	37.53 N
Poids du produit	90 g
Mode de fixation	avec trou débouchant
Raccord pneumatique 1	G1/8
Raccord pneumatique 2	G1/8
Raccord pneumatique 3	G1/8
Matériau joints d'étanchéité	NBR
Matériau du boîtier	Aluminium anodisé