

Élément de commande VAOH-P15-H13

Code article: 5196471

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Course	20 mm
Ø du piston	50 mm
Position de montage	Indifférente
Détection de position	Pour capteur de proximité
Pression de service	1 bar
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Poids du produit	1350 g
Raccord pneumatique 1	G1/8
Note sur le matériau	Conforme à RoHS