

Bloc de montage en batterie MHA3-PR10-3-1/8

Code article: 525225

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Nombre maximal d'emplacements de distributeurs	10
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Type de fixation embase	Avec trou débouchant avec rail DIN
Mode de fixation distributeur	Avec taraudage
Raccord pneumatique 1/33	G1/4
Raccord pneumatique 2	Taraudage G1/8
Raccord pneumatique 3/11	G1/4
Matériau d'embase	Alliage d'aluminium corroyé