

Bloc de montage en batterie MHA4-PR4-3-1/4

Code article: 525235

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Nombre maximal d'emplacements de distributeurs	4
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Poids du produit	750 g
Type de fixation embase	Avec trou débouchant avec rail DIN
Mode de fixation distributeur	Avec taraudage
Raccord pneumatique 1/33	G3/8
Raccord pneumatique 2	Taraudage G1/4
Raccord pneumatique 3/11	G3/8
Matériau d'embase	Alliage d'aluminium corroyé