

Tuyau plastique PAN-V0-10X1,25-GE

Code article: 525484

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Ø extérieur	12 mm
Diamètre extérieur pour raccord enfichable	10 mm
Rayon de courbure important pour le débit	56 mm
Ø intérieur	7.5 mm
Rayon de courbure min.	34 mm
Propriétés du tuyau	compatible avec la chaîne porte-câbles
Pression de service sur la plage de température totale	-0.095 MPa...0.3 MPa -0.95 bar...3 bar -13.775 psi...43.5 psi
Pression de service en fonction de la température	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar -13.775 psi...174 psi
Note concernant la pression de service	Huile minérale : max. 0,3 MPa à max. 90 °C Eau : max. 0,3 MPa à max. 90 °C
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:...] Huile minérale Eau (liquide, sans glace)
Matériau du test de résistance au feu	UL94 V-0 (gaine)
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température ambiante	-30 °C...90 °C
Poids du produit en fonction de la longueur	0.088 kg/m
Raccord pneumatique	Pour raccord enfichable de Ø extérieur de 10 mm
Couleur	Jaune
Dureté Shore	A 72 +/-4 D 57 +/-3
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau du tuyau	PA12-P PVC souple