


Bloc de raccordement VIGI-04-D-1-3/8

N° de pièce: 525572

FESTO

pour terminal de distributeurs



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre nominal	8 mm
Pression de service	-0,9 ... 16 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Température du fluide	-10 ... 60 °C
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Mode de fixation embase	à trou débouchant
Raccord de pilotage 12	G1/8
Raccord de pilotage 14	G1/8
Raccord pneumatique 3/5 groupé	G1/2
Raccord pneumatique 1	G1/2
Raccord pneumatique 2	G3/8
Raccord pneumatique 4	G3/8
Raccord pneumatique 5	G1/2
Information matière embase	Aluminium moulé sous pression