


Bloc de raccordement VIGK-04-D-2-1/2-NPT

N° de pièce: 525574

FESTO

pour terminal de distributeurs 04, gros débit, distributeurs ISO taille 2,
(G 1/2)

Ce produit est exclusivement disponible via la société Festo USA



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Largeur	183 mm
Pression de service	-0,9 ... 16 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7::-]
Température du fluide	-10 ... 60 °C
Degré de protection	IP65
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Mode de fixation embase	à trou débouchant
Raccord de pilotage auxiliaire 12/14	NPT1/8-27
Raccord pneumatique 1	NPT3/4-14
Raccord pneumatique 2	NPT1/2-14
Raccord pneumatique 3	NPT3/4-14
Raccord pneumatique 4	NPT1/2-14
Raccord pneumatique 5	NPT3/4-14
Information matière embase	Aluminium moulé sous pression