


Bloc de raccordement VIGI-04-D-1-3/8-NPT

N° de pièce: 525576

FESTO

pour terminal de distributeurs

Ce produit est exclusivement disponible via la société Festo USA



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Largeur	149 mm
Pression de service	-0,9 ... 16 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Température du fluide	-10 ... 60 °C
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Mode de fixation embase	à trou débouchant
Raccord de pilotage auxiliaire 12/14	NPT1/8-27
Raccord pneumatique 1	NPT1/2-14
Raccord pneumatique 2	NPT3/8-18
Raccord pneumatique 3	NPT1/2-14
Raccord pneumatique 4	NPT3/8-18
Raccord pneumatique 5	NPT1/2-14
Information matière embase	Aluminium moulé sous pression