

Connecteur de bus FBA-1-SL-5POL

Code article: 525634

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Mode de fixation	avec trou débouchant
Position de montage	Indifférente
Poids du produit	26 g
Raccord électrique	9 pôles/5 pôles Connecteurs femelle / mâle droits Sub-D / -
Plage de tension de service CC	24 V
Intensité maximale admissible	4 A
Degré de protection	IP40
Température ambiante	-5 °C...50 °C
Température de stockage	-20 °C...70 °C
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau du boîtier	PA
Couleur du boîtier	noir
Matériau des contacts à fiche	Bronze Doré