

# Connecteur de bus FBSD-KL-2X5POL

Code article: 525635

FESTO



## Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Mode de fixation	avec trou débouchant
Position de montage	Indifférente
Poids du produit	20 g
Raccord électrique	5 pôles/5 pôles Connecteur femelle coudé/borne à vis
Plage de tension de service CC	24 V
Intensité maximale admissible	12 A
Section de raccordement	0.2 mm <sup>2</sup> ...2.5 mm <sup>2</sup>
Degré de protection	IP20
Température ambiante	-5 °C...50 °C
Température de stockage	-20 °C...70 °C
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Matériau du boîtier	PA
Couleur du boîtier	noir
Matériau des contacts à fiche	Bronze Doré