


câble de commande KES-SEC-AC-2,5

N° de pièce: 525713

FESTO

relie le contrôleur de moteur SEC-AC-... à un API.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Caractéristique du câble	Standard
Plage de tension de service CC	0 ... 24 V
Degré de protection	IP20
Note concernant le degré de protection	monté
Température ambiante	0 ... 50 °C
Rayon de courbure, câblage mobile	≥ 220 mm
Connexion électrique 1, fonction	Côté appareils de terrain
Connexion électrique 1, type de connexion	Connecteur mâle
Connexion électrique 1, départ de câble	Droit
Connexion électrique 1, modèle	en angle
Raccordement électrique 1, technologie de connexion	Sub-D
Connexion électrique 1, nombre de pôles/fils	25
Connexion électrique 1, pôles/fils connectés	25
Connexion électrique 2, fonction	Côté commande
Connexion électrique 2, type de connexion	Câble
Raccordement électrique 2, technologie de connexion	Extrémité ouverte
Connexion électrique 2, nombre de pôles/fils	26
Connexion électrique 2, pôles/fils connectés	25
Extrémités de conducteur	Cosse
Structure du câble	5x(2x0,25)+16x(0,25)
Diamètre de câble	11 mm
Longueur de câble	2,5 m
Section nominale de conducteur	0,25 mm ²
Désignation du câble	sans porte-étiquette