

**Ventouse**  
**ESS-60-GT-G1/4-I**  
Code article: 525981

**FESTO**



**Fiche technique**

| Caractéristiques                                   | Valeur                                         |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Compensateur de hauteur du porte-ventouse          | 6 mm                                           |
| Rayon min. de pièce                                | 75 mm                                          |
| Diamètre nominal                                   | 2.5 mm                                         |
| Diamètre de ventouse                               | 60 mm                                          |
| Volumes d'aspiration par ventouse                  | 11.3 cm <sup>3</sup>                           |
| Position de montage                                | Indifférente                                   |
| Forme de ventouse                                  | Ronde, profonde                                |
| Pression de service                                | -0.95 bar...0 bar                              |
| Pression de service nominale                       | -0.7 bar                                       |
| Fluide de service                                  | Air atmosphérique selon ISO 8573-1:2010 [7:::] |
| Classe de protection anticorrosion CRC             | 2 - Effets de corrosion moyens                 |
| Conformité PWIS                                    | VDMA24364-A1-L                                 |
| Température ambiante                               | -10 °C...80 °C                                 |
| Force de maintien à pression de service nominale   | 134 N                                          |
| Force transversale en pression de service nominale | 37 N                                           |
| Poids du produit                                   | 19.5 g                                         |
| Mode de fixation                                   | via raccord de vide                            |
| Raccord de vide                                    | G1/4                                           |
| Couleur                                            | rouge-marron                                   |
| Dureté Shore                                       | 72 +/- 5                                       |
| Matériau du tourillon vissé                        | Alliage d'aluminium corroyé                    |
| Note sur le matériau                               | Conforme à RoHS                                |
| Matériau ventouse avec raccord                     | Vulkollan                                      |