

# Ventouse ESS-40-BT-M6

Code article: 525989

FESTO



## Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Compensateur de hauteur du porte-ventouse	9 mm
Rayon min. de pièce	35 mm
Diamètre nominal	2.5 mm
Diamètre de ventouse	40 mm
Volumes d'aspiration par ventouse	9.8 cm <sup>3</sup>
Position de montage	Indifférente
Affectation des porte-ventouses	Taille 4
Forme de ventouse	Ronde, à soufflet, 1,5x
Pression de service	-0.95 bar...0 bar
Pression de service nominale	-0.7 bar
Fluide de service	Air atmosphérique selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-A1-L
Température ambiante	-10 °C...80 °C
Force de maintien à pression de service nominale	59 N
Force transversale en pression de service nominale	22 N
Poids du produit	18 g
Mode de fixation	via raccord de vide
Raccord de vide	M6
Couleur	rouge-marron
Dureté Shore	72 +/- 5
Matériau du tourillon vissé	Alliage d'aluminium corroyé
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau ventouse avec raccord	Vulkollan