

Ventouse ESS-80-BT-M10

Code article: 525997

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Compensateur de hauteur du porte-ventouse	10.5 mm
Rayon min. de pièce	100 mm
Diamètre nominal	2.5 mm
Diamètre de ventouse	80 mm
Volumes d'aspiration par ventouse	59.1 cm ³
Position de montage	Indifférente
Affectation des porte-ventouses	Taille 5
Forme de ventouse	Ronde, à soufflet, 1,5x
Pression de service	-0.95 bar...0 bar
Pression de service nominale	-0.7 bar
Fluide de service	Air atmosphérique selon ISO 8573-1:2010 [7:::]
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-A1-L
Température ambiante	-10 °C...80 °C
Force de maintien à pression de service nominale	237 N
Force transversale en pression de service nominale	102 N
Poids du produit	84.5 g
Mode de fixation	via raccord de vide
Raccord de vide	M10
Couleur	rouge-marron
Dureté Shore	72 +/- 5
Matériau du tourillon vissé	Alliage d'aluminium corroyé
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau ventouse avec raccord	Vulkollan