


Ventouse ESV-60-GT

Code article: 526003

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Compensateur de hauteur du porte-ventouse	6 mm
Rayon min. de pièce	75 mm
Diamètre de ventouse	60 mm
Volumes d'aspiration par ventouse	11.3 cm ³
Position de montage	Indifférente
Structure de construction	ronde, en cloche
Forme de ventouse	Ronde, profonde
Pression de service	-0.95 bar...0 bar
Pression de service nominale	-0.7 bar
Fluide de service	Air atmosphérique selon ISO 8573-1:2010 [7::-]
Conformité PWIS	VDMA24364-A1-L
Température ambiante	-10 °C...80 °C
Force de décollement pour un vide de 70 %	134 N
Force de maintien à pression de service nominale	134 N
Force transversale en pression de service nominale	37 N
Poids du produit	10.7 g
Mode de fixation	via raccord de vide
Couleur	rouge-marron
Dureté Shore	72 +/- 5
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau ventouse avec raccord	Vulkollan