

Ventouse ESV-50-BT

Code article: 526007

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Compensateur de hauteur du porte-ventouse	10 mm
Rayon min. de pièce	40 mm
Diamètre de ventouse	50 mm
Volumes d'aspiration par ventouse	17.6 cm ³
Position de montage	Indifférente
Structure de construction	Soufflet
Forme de ventouse	Ronde, à soufflet, 1,5x
Pression de service	-0.95 bar...0 bar
Pression de service nominale	-0.7 bar
Fluide de service	Air atmosphérique selon ISO 8573-1:2010 [7::-]
Conformité PWIS	VDMA24364-A1-L
Température ambiante	-10 °C...80 °C
Force de décollement pour un vide de 70 %	100 N
Force de maintien à pression de service nominale	100 N
Force transversale en pression de service nominale	39 N
Poids du produit	16.2 g
Mode de fixation	via raccord de vide
Couleur	rouge-marron
Dureté Shore	72 +/- 5
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau ventouse avec raccord	Vulkollan