

**Jeu de manomètre
DPA-63-16-MA-SET**

Code article: 526097

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Conforme à la norme	EN 837-1
Taille nominale du manomètre	40
Structure de construction	Manomètre à tube de Bourdon
Mode de fixation	avec filetage
Pression de service	16 bar
Classe de précision de mesure	2,5
Degré de protection	IP43
Température ambiante	5 °C...60 °C
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Position de montage	Indifférente
Raccord pneumatique	G1/8
Poids du produit	250 g