

Lubrificateur LOE-N1/8-D-MICRO



N° de pièce: 526311
Produit de fin de série

FESTO

avec plaque taraudée.

Ce produit est exclusivement disponible via la société Festo USA

Modèle en fin de vie. Disponible jusqu'en 2016. Voir le portail Support & Téléchargements pour des produits de remplacement.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	Micro
Série	D
Position de montage	vertical +/- 5°
Conception	Lubrificateur proportionnel standard
Quantité max. de remplissage d'huile	6,5 cm ³
Pression de service	1 ... 10 bar
Débit minimal pour fonction de lubrification	3 l/min
Débit nominal normal	410 l/min
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4] Gaz inertes
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Classe de résistance à la corrosion KBK	2
Température de stockage	-10 ... 60 °C
Classe de pureté de l'air en sortie	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:-] Gaz inertes
Température du fluide	-10 ... 60 °C
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Poids du produit	59 g
Mode de fixation	avec accessoires au choix : Pose de conduites
Raccord pneumatique 1	NPT1/8-27
Raccord pneumatique 2	NPT1/8-27
Note sur la matière	Conforme RoHS
Information matière corps	Aluminium moulé sous pression
Information matière cuve	PC