


embase électrique

MHAP-PI-D-1

N° de pièce: 527395

FESTO

Pour terminal de distributeurs CPA-SC, deux bobines.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Mode de fixation	Clip
Position de montage	indifférent
Poids du produit	8 g
Connexion électrique	Connecteur femelle à 3 pôles
Plage de tension de service CC	≤ 60 V
Courant admissible	3 A
Longueur de câble	1 m
Diamètre de câble	1 mm
Structure du câble	3x0,14
Degré de protection	IP40
Température ambiante	-20 ... 80 °C
Température ambiante pour câble non posés à demeure	-20 ... 50 °C
Note sur la matière	Conforme RoHS
Information matière corps	PA
Information relative aux matériaux : contacts à fiche	Cuivre étamé