


# câble à connecteur femelle

## KMH-D-2,5

N° de pièce: 527398

FESTO

Pour terminal de distributeurs CPA-SC.



### Fiche technique

| Caractéristique                  | Valeur   |
|----------------------------------|--|
| Mode de fixation                 | Clip   |
| Position de montage              | indifférent  |
| Poids du produit                 | 24 g   |
| Connexion électrique             | Connecteur femelle<br>à 3 pôles                        |
| Tension de service nominale CC   | 60 V   |
| Courant admissible               | 3 A  |
| Longueur de câble                | 2,5 m  |
| Diamètre de câble                | 1,3 mm   |
| Structure du câble               | 3x0,14   |
| Code couleur gaine de conducteur | Broche 1 = noir<br>Broche 2 = bleu<br>Broche 3 = rouge |
| Degré de protection              | IP40   |
| Température ambiante             | -40 ... 105 °C   |
| Note sur la matière              | Conforme RoHS  |
| Material cable sheath            | PVC  |
| Material housing                 | POM  |
| Material electrical contact      | Bronze<br>étamé  |