

Connecteur mâle SD-SUB-D-ST25

Code article: 527522

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Mode de fixation	avec trou débouchant
Position de montage	Indifférente
Poids du produit	51 g
Raccord électrique	25 pôles Connecteur mâle Sub-D
Plage de tension de service CC	250 V
Plage de tension de service CA	250 V
Intensité maximale admissible	5 A
Presse-étoupe	Pg11
Diamètre de câble autorisé	7 mm...12 mm
Degré de protection	IP65
Température ambiante	-20 °C...80 °C
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau du boîtier	PA
Matériau joints d'étanchéité	NBR
Matériau des contacts à fiche	Alliage de cuivre Doré