

Filtre fin MS6N-LFM

Code article: 527671

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Série	MS
Taille	6
Structure de construction	Filtre à fibres
Finesse de filtration	0.01 µm...1 µm
Purgeur de condensats	Automatique Automatique, à pilotage électrique Manuelle monostable Manuelle par rotation semi-automatique
Pression de service	0 MPa...2 MPa 0 bar...20 bar 0 psi...290 psi
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [6:::4] Gaz inertes
Classe de pureté de l'air en sortie	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [3:::2] Air comprimé selon ISO 8573-1:2010:[5:::3]
Protection de la cuve	Cage de protection en plastique Intégrée sous forme de cuve métallique
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Aptitude alimentaire	voir Informations complémentaires sur les matériaux
Température du fluide	-10 °C...60 °C
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Affichage de pression différentielle	Affichage optique avec capteur de pression
Certification	c UL us - Recognized (OL)
Mode de fixation	Montage sur tuyauterie Avec accessoires Au choix :
Position de montage	vertical +/- 5°
Matériau du boîtier	Aluminium moulé sous pression
Matériau du filtre	Mailles en silicate de bore
Matériau joints d'étanchéité	NBR
Note sur le matériau	Conforme à RoHS