

Accouplement EAMC-B-15-22-5-5

Code article: 530085

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Diamètre de logement 1	5 mm
Diamètre de logement 2	5 mm
Taille	15
Longueur nominale	22 mm
Position de montage	Indifférente
Vitesse de rotation max.	12000 1/min
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température de stockage	-25 °C...60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Température ambiante	-25 °C...60 °C
Moment d'inertie de masse	0.13 kgmm ²
Couple transmissible	1 Nm
Poids du produit	6 g
Note sur le matériau	Conforme à RoHS