



# Combinaison d'unités de conditionnement MSB4-1/4-FRC5:J1M1-Z

Code article: 531118

**FESTO**



## Fiche technique

| Caractéristiques                                | Valeur                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Taille                                          | 4                                                                                                                             |
| Série                                           | MS                                                                                                                            |
| Sécurité anti-déclenchement                     | Bouton tournant avec verrouillage<br>avec accessoires verrouillables                                                          |
| Position de montage                             | vertical +/- 5°                                                                                                               |
| Purgeur de condensats                           | Manuelle par rotation                                                                                                         |
| Structure de construction                       | Filtre-manodétendeur avec manomètre<br>Pulvérisateur d'huile proportionnel standard                                           |
| Finesse de filtration                           | 40 µm                                                                                                                         |
| Fonction du régulateur                          | Pression de sortie constante<br>avec compensation de la pression d'alimentation<br>avec échappement secondaire<br>Avec reflux |
| Protection de la cuve                           | Cage de protection en plastique                                                                                               |
| Indicateur de pression                          | avec manomètre                                                                                                                |
| Pression de service                             | 1.5 bar...14 bar                                                                                                              |
| Plage de réglage de pression                    | 0.5 bar...12 bar                                                                                                              |
| Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343) | 900 l/min                                                                                                                     |
| Fluide de service                               | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [-:4:-]<br>Gaz inertes                                                                     |
| Remarque sur le fluide d'exploitation/commande  | Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du<br>fonctionnement)                                                  |
| Classe de protection anticorrosion CRC          | 2 - Effets de corrosion moyens                                                                                                |
| Conformité PWIS                                 | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                                             |
| Température de stockage                         | -10 °C...60 °C                                                                                                                |
| Classe de pureté de l'air en sortie             | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:-]                                                                                    |
| Température du fluide                           | -10 °C...60 °C                                                                                                                |
| Température ambiante                            | -10 °C...60 °C                                                                                                                |
| Poids du produit                                | 500 g                                                                                                                         |
| Mode de fixation                                | Avec accessoires                                                                                                              |
| Raccord pneumatique 1                           | G1/4                                                                                                                          |
| Raccord pneumatique 2                           | G1/4                                                                                                                          |
| Matériau du boîtier                             | Aluminium moulé sous pression                                                                                                 |

| Caractéristiques | Valeur |
|------------------|--------|
| Matériau de cuve | PC     |