


coupleur rapide KD2-CN-4

N° de pièce: 531623
Produit de fin de série

FESTO

auto-obturant

Modèle en fin de vie. Disponible jusqu'en 2019. Voir le portail Support & Téléchargements pour des produits de remplacement.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre nominal	3,2 mm
Pression de service plage de température complète	-0,95 ... 12 bar
Débit nominal normal	119 l/min
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7::-]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - Faibles effets de corrosion
Température ambiante	-10 ... 80 °C
Poids du produit	11 g
Raccord pneumatique 1	CN-4
Note sur la matière	Conforme RoHS