

Coupleur rapide KD4-CK-9

Code article: 531640

FESTO



Fiche technique

| Caractéristiques | Valeur |
|--|---|
| Diamètre nominal | 7.4 mm |
| Pression de service sur la plage de température totale | -0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar -13.775 psi...174 psi |
| Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343) | 261 l/min...1116 l/min |
| Débit nominal normalisé selon ISO 8778 | 282.9 l/min...1209.7 l/min |
| Fluide de service | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| Remarque sur le fluide d'exploitation/commande | Fonctionnement lubrifié possible |
| Classe de protection anticorrosion CRC | 1 - faibles effets de corrosion |
| Conformité PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Température ambiante | -10 °C...60 °C |
| Poids du produit | 71 g |
| Raccord pneumatique 1 | pour raccord cannelé de Ø intérieur de 9 mm avec écrou-raccord |
| Matériau d'écrou-raccord | Alliage d'aluminium corroyé, anodisé |
| Note sur le matériau | Conforme à RoHS |
| Matériau joints d'étanchéité | NBR |
| Matériau ressort | acier inoxydable fortement allié |
| Matériau du boîtier | Laiton nickelé |
| Matériau bague intérieure | Laiton |
| Matériau du circlip | Acier inoxydable fortement allié |
| Matériau des broches | Acier inoxydable fortement allié |
| Matériau du corps de distributeur | Laiton |
| Matériau de la douille de déverrouillage | PP |