

Fiche mâle KS3-1/8-A-R

Code article: 531667

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Diamètre nominal	4.2 mm
Pression de service sur la plage de température totale	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar -13.775 psi...174 psi
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié possible
Classe de protection anticorrosion CRC	1 - faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Couple de serrage nominal	5 Nm
Tolérance du couple de serrage nominal	± 15 %
Poids du produit	32 g
Raccord pneumatique 1	Filetage G1/8
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau joints d'étanchéité	NBR
Matériau ressort	acier inoxydable fortement allié
Matériau du joint fileté	PA66-GF30/TPE-U
Informations relatives aux matériaux	Laiton
Matériau du corps de distributeur	Laiton