


## fiche mâle KS3-CN-6-S

N° de pièce: 531673  
Produit de fin de série

FESTO

pour accouplement de tuyau auto-obturant, traversée de cloison  
Modèle en fin de vie. Disponible jusqu'en 2019. Voir le portail Support & Téléchargements pour des produits de remplacement.



### Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre nominal	4,9 mm
Pression de service plage de température complète	-0,95 ... 12 bar
Débit nominal normal	378 l/min
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7::-]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - Faibles effets de corrosion
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Poids du produit	32 g
Raccord pneumatique 1	CN-6
Note sur la matière	Conforme RoHS