

Fiche mâle
KS4-1/4-I
Code article: 531678

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Diamètre nominal	7.85 mm
Pression de service sur la plage de température totale	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar -13.775 psi...174 psi
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)	720 l/min...1161 l/min
Débit nominal normalisé selon ISO 8778	780.5 l/min...1258.5 l/min
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:...]
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié possible
Classe de protection anticorrosion CRC	1 - faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Couple de serrage nominal	9.5 Nm
Tolérance du couple de serrage nominal	± 15 %
Poids du produit	31 g
Raccord pneumatique 1	Taraudage G1/4
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Informations relatives aux matériaux	Laiton, nickelé