



Manodétendeur MS4N-LRB-1/4-D6-VS-AS-Z

N° de pièce: 531783

FESTO

pour montage en batterie, pression de sortie maximale 7 bars, sans manomètre, bouton de réglage verrouillable, raccord P2 à l'avant.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	4
Série	MS
Sécurité d'actionnement	Bouton à serrure intégrée
Position de montage	indifférent
Conception	Détendeur à membrane à commande directe à alimentation traversante
Fonction de détendeur	Pression de sortie constante avec échappement secondaire à reflux
Plage de réglage de pression	0,3 ... 7 bar
Pression d'entrée 1	0,8 ... 14 bar
Hystérésis de pression max.	0,25 bar
Débit nominal normal	1.700 l/min
Fluide de service	Air comprimé
Classe de résistance à la corrosion KBK	2
Température de stockage	-10 ... 60 °C
Température du fluide	-10 ... 60 °C
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Poids du produit	222 g
Mode de fixation	avec accessoires au choix : Montage sur face avant Pose de conduites
Raccord pneumatique 1	NPT1/4-18
Raccord pneumatique 2	NPT1/4-18
Note sur la matière	sans cuivre ni PTFE
Information matière embase	Aluminium moulé sous pression
Information matière élément de commande	POM PA
Information matière joints	NBR
Information matière corps	Aluminium moulé sous pression
Information matière membrane	NBR