



Module de dérivation MS4N-FRM-1/4-Y-Z

N° de pièce: 531955

FESTO

avec mancontact sans affichage, sens de passage de droite à droite.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Position de montage	indifférent
Conception	Module de dérivation
Pression de service	0 ... 12 bar
Débit nominal normal dans le sens de l'écoulement principal 1->2	4.600 l/min
Débit nominal normal en sortie vers le haut	1.500 l/min
Débit nominal normal en sortie vers le bas	1.500 l/min
Fluide de service	Air comprimé
Classe de résistance à la corrosion KBK	2
Température de stockage	-10 ... 60 °C
Température du fluide	-10 ... 60 °C
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Poids du produit	405 g
Raccord pneumatique 1	NPT1/4-18
Raccord pneumatique 2	NPT1/4-18
Raccord pneumatique 3	NPT1/4-18
Raccord pneumatique 4	NPT1/4-18
Information matière corps	Aluminium moulé sous pression