

# Embase électrique MHAP-PI-1

FESTO

Code article: 532182



## Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Mode de fixation	Clip
Position de montage	Indifférente
Poids du produit	6 g
Raccord électrique	2 pôles Connecteur femelle
Plage de tension de service CC	60 V
Intensité maximale admissible	3 A
Longueur de câble	1 m
Diamètre de câble	1 mm
Composition du câble	2 x 0,14 mm <sup>2</sup>
Degré de protection	IP40
Température ambiante	-20 °C...80 °C
Température ambiante en cas de pose mobile du câble	-20 °C...50 °C
Marquage CE (voir la déclaration de conformité)	Selon la directive européenne RoHS
Marquage UKCA (voir la déclaration de conformité)	selon les prescriptions UK RoHS
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau du boîtier	PA
Matériau des contacts à fiche	Alliage de cuivre, étamé