

# Connecteur mâle FBS-SUB-9-GS-IB-B

Code article: 532217

FESTO



## Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Largeur	20 mm
Hauteur	62 mm
Longueur	61 mm
Protocole	Interbus
Fonctions supplémentaires	Pont RBST intégré
Poids du produit	60 g
Interface du bus de terrain	1x 5 bornes à ressort
Diamètre de câble autorisé	5 mm...10 mm
Degré de protection	IP65 IP67 À l'état monté selon CEI 60529
Température ambiante	0 °C...50 °C
Température de stockage	-20 °C...70 °C
Humidité relative de l'air	95 % sans condensation
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau du boîtier	Renforcé de polyamide
Matériau d'écrou-raccord	Laiton
Matériau de vis	Acier
Matériau joints d'étanchéité	NBR