

Accouplement articulé FK-3/8-24

Code article: 532705

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	3/8
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température ambiante	-40 °C...150 °C
Poids du produit	210 g
	7.4 oz
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau du connecteur femelle	Acier Galvanisé
Matériau du boîtier	Acier Galvanisé
Matériau boulon à rotule	Acier cémenté
Matériau de rondelle sphérique	Acier cémenté
Matériau de l'écrou	Acier Galvanisé