


# Combinaison de filtres fins LFMBA-3/8-D-MINI-DA-A

Code article: 532875

**FESTO**



## Fiche technique

| Caractéristiques                    | Valeur                                                         |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Taille                              | Mini                                                           |
| Série                               | D                                                              |
| Position de montage                 | vertical +/- 5°                                                |
| Finesse de filtration               | 0.01 µm                                                        |
| Pouvoir de séparation du filtre     | 99.9999 %                                                      |
| Purgeur de condensats               | Automatique                                                    |
| Structure de construction           | Filtre à fibres                                                |
| Volume max. de condensats           | 22 ml                                                          |
| Protection de la cuve               | Cage métallique de protection                                  |
| Pression de service                 | 0.15 MPa...1.2 MPa<br>1.5 bar...12 bar<br>21.75 psi...174 psi  |
| Fluide de service                   | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [6:8:4]<br>Gaz inertes      |
| Conformité PWIS                     | VDMA24364-B1/B2-L                                              |
| Classe de pureté de l'air en sortie | Air comprimé selon ISO 8573-1 :2010 [1 : 7 : 2]<br>Gaz inertes |
| Température du fluide               | 1.5 °C...60 °C                                                 |
| Teneur en huile résiduelle          | 0.01 mg/m³                                                     |
| Température ambiante                | -10 °C...60 °C                                                 |
| Poids du produit                    | 651 g                                                          |
| Mode de fixation                    | Montage sur tuyauterie<br>Avec accessoires                     |
| Raccord pneumatique 1               | G3/8                                                           |
| Raccord pneumatique 2               | G3/8                                                           |
| Note sur le matériau                | Conforme à RoHS                                                |
| Matériau du filtre                  | Mailles en silicate de bore                                    |
| Matériau du boîtier                 | Zinc moulé sous pression                                       |
| Matériau de cuve                    | PC                                                             |