


Combinaison de filtres fins LFMBA-1/2-D-MIDI-DA-A

Code article: 532878

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	Midi
Série	D
Position de montage	vertical +/- 5°
Finesse de filtration	0.01 µm
Pouvoir de séparation du filtre	99.9999 %
Purgeur de condensats	Automatique
Structure de construction	Filtre à fibres
Volume max. de condensats	43 ml
Protection de la cuve	Cage métallique de protection
Pression de service	0.15 MPa...1.2 MPa 1.5 bar...12 bar 21.75 psi...174 psi
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Gaz inertes
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Classe de pureté de l'air en sortie	Air comprimé selon ISO 8573-1 :2010 [1 : 7 : 2] Gaz inertes
Température du fluide	1.5 °C...60 °C
Teneur en huile résiduelle	0.01 mg/m³
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Poids du produit	1429 g
Mode de fixation	Montage sur tuyauterie Avec accessoires
Raccord pneumatique 1	G1/2
Raccord pneumatique 2	G1/2
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau du filtre	Mailles en silicate de bore
Matériau du boîtier	Zinc moulé sous pression
Matériau de cuve	PC