

Cartouche filtrante ultrafine MS6-LFM-A

Code article: 532909

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	6
Selon la norme	ISO 12500-1 ISO 12500-3
Série	MS
Finesse de filtration	0.01 µm
Débit normal max. pour classe de pureté de l'air	900 l/min
Débit normal min. pour classe de pureté de l'air	135 l/min
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [6::-4] Gaz inertes
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Classe de pureté de l'air en sortie	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [3::-2]
Taux de séparation fractionnel (0,1 - 0,5 µm)	99.995 %
MPPS	0.05 µm
Degré de filtration MPPS	99.95 %
Teneur en huile résiduelle	0.01 mg/m ³