

# Prise secteur NTSD-WD-11

Code article: 533119

FESTO



## Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Mode de fixation	Avec écrou-raccord
Position de montage	Indifférente
Poids du produit	34 g
Raccord électrique	4 pôles Connecteur femelle coudé Borne à vis
Plage de tension de service CA	250 V
Intensité maximale admissible	16 A
Presse-étoupe	Pg11
Diamètre de câble autorisé	5 mm...11 mm
Section de raccordement	2.5 mm <sup>2</sup>
Degré de protection	IP67
Température ambiante	-5 °C...50 °C
Température de stockage	-20 °C...70 °C
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Matériau du boîtier	PBT
Matériau des contacts à fiche	Alliage de cuivre Laiton