# Raccord enfichable
# QB-3/8-1/2-U-M

Code article: 533225



## Fiche technique

| Caractéristiques | Valeur |
|---|---|
| Taille | Standard |
| Diamètre nominal | 0.394 in |
| Type d'étanchéité sur le tourillon vissé | Revêtement |
| Modèle | forme droite |
| Taille de fût | 5 |
| Pression de service sur la plage de température totale | 0.095 MPa...1 MPa<br>0.95 bar...10 bar<br>13.775 psi...145 psi |
| Classification maritime | Voir certificat |
| Fluide de service | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Remarque sur le fluide d'exploitation/commande | Fonctionnement lubrifié possible |
| Classe de protection anticorrosion CRC | 1 - faibles effets de corrosion |
| Conformité PWIS | VDMA24364-Zone III |
| Température ambiante | 0 °C...60 °C |
| Poids du produit | 1.27 oz |
| Mode de fixation | Tête hexagonale, surplat 21<br>Six pans intérieurs SW10 |
| Raccord pneumatique 1 | Filetage R3/8 |
| Raccord pneumatique 2 | pour tuyau de Ø extérieur 1/2" |
| Température ambiante (Fahrenheit) | 32 °F...140 °F |
| Couleur de la bague de démontage | gris |
| Note sur le matériau | Conforme à RoHS |
| Matériau du boîtier | PBT |
| Matériau du joint fileté | NBR |
| Matériau de la bague de démontage | POM |
| Matériau collier de serrage | Acier inoxydable fortement allié |