

Raccord coudé QBL-3/8-1/2-U-M

Code article: 533244

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	Standard
Diamètre nominal	0.394 in
Type d'étanchéité sur le tourillon vissé	Revêtement
Modèle	Forme coudée
Taille de fût	5
Pression de service sur la plage de température totale	0.095 MPa...1 MPa 0.95 bar...10 bar 13.775 psi...145 psi
Classification maritime	Voir certificat
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié possible
Classe de protection anticorrosion CRC	1 - faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Température ambiante	0 °C...60 °C
Poids du produit	1.48 oz
Mode de fixation	Six pans extérieurs, SW19
Raccord pneumatique 1	Filetage R3/8
Raccord pneumatique 2	pour tuyau de Ø extérieur 1/2"
Température ambiante (Fahrenheit)	32 °F...140 °F
Couleur de la bague de démontage	gris
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau du boîtier	PBT
Matériau du joint fileté	NBR
Matériau de la bague de démontage	POM
Matériau collier de serrage	Acier inoxydable fortement allié