

Raccord enfichable en T QBT-1/8-5/16-U

Code article: 533312

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	Standard
Diamètre nominal	0.236 in
Type d'étanchéité sur le tourillon vissé	Revêtement
Position de montage	Indifférente
Modèle	Forme en T
Taille de fût	5
Structure de construction	Principe Push-pull
Pression de service sur la plage de température totale	0.095 MPa...1 MPa 0.95 bar...10 bar 13.775 psi...145 psi
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:...]
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié possible
Classe de protection anticorrosion CRC	1 - faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Température ambiante	0 °C...60 °C
Couple de serrage max.	5.16 ft-lbf
Poids du produit	0.79 oz
Mode de fixation	Tête hexagonale 9/16
Raccord pneumatique 1	Filetage NPT 1/8
Raccord pneumatique 2	pour tuyau de Ø extérieur 5/16"
Température ambiante (Fahrenheit)	32 °F...140 °F
Couleur de la bague de démontage	gris
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau du boîtier	Laiton nickelé PBT
Matériau du joint fileté	PTFE
Matériau de la bague de démontage	POM
Matériau du joint de tuyau	NBR
Matériau collier de serrage	Acier inoxydable fortement allié