

Embase VMPA1-FB-AP-4-1

Code article: 533352

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Largeur	42 mm
Longueur	107.3 mm
Dimension modulaire	10.5 mm
Nombre maximal d'emplacements de distributeurs	4
Pression de service	-0.9 bar...10 bar
Pression de pilotage	3 bar...8 bar
Classe de protection anticorrosion CRC	0 - Aucun effet de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température ambiante	-5 °C...50 °C
Poids du produit	185 g
Raccord pneumatique 2	M7
Raccord pneumatique 4	M7
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau d'embase	Aluminium moulé sous pression