

Tuyau plastique spiralé PUN-10X1,5-SG-4,8-BL-1/4

Code article: 533464

FESTO



Fiche technique

| Caractéristiques | Valeur |
|---|---|
| Longueur utile | 4.8 m |
| Ø extérieur | 9.5 mm |
| Longueur de bloc | 1.165 m |
| Rayon de courbure important pour le débit | 50 mm |
| Ø intérieur | 6.4 mm |
| Diamètre d'enroulement | 42 mm |
| Nombre de spires | 50 |
| Pression de service en fonction de la température | -0.95 bar...15 bar |
| Fluide de service | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| Classe de protection anticorrosion CRC | 1 - faibles effets de corrosion |
| Conformité PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Température ambiante | -40 °C...60 °C |
| Poids du produit | 340 g |
| Raccord pneumatique 1 | Filetage G1/4 |
| Raccord pneumatique 2 | Filetage G1/4 |
| Couleur | bleu |
| Dureté Shore | A 87 +/-3 |
| Matériau filetage de raccordement | Laiton Nickelé |
| Matériau du souple de maintien | POM |
| Matériau du tuyau | TPE-U (PU) |