

Tuyau plastique spiralé PUN-10X1,5-SG-6-BL-1/4

Code article: 533465

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Longueur utile	6 m
Ø extérieur	9.5 mm
Longueur de bloc	1.317 m
Rayon de courbure important pour le débit	50 mm
Ø intérieur	6.4 mm
Diamètre d'enroulement	42 mm
Nombre de spires	66
Pression de service en fonction de la température	-0.95 bar...15 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7::-]
Classe de protection anticorrosion CRC	1 - faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température ambiante	-40 °C...60 °C
Couple de serrage nominal	11 Nm
Tolérance du couple de serrage nominal	± 20 %
Poids du produit	430 g
Raccord pneumatique 1	Filetage G1/4
Raccord pneumatique 2	Filetage G1/4
Couleur	bleu
Dureté Shore	A 87 +/-3
Matériau filetage de raccordement	Laiton Nickelé
Matériau du souplisseur de maintien	POM
Matériau du tuyau	TPE-U (PU)