Tuyau plastique spiralé
PUN-12X2-SG-4,8-BL-3/8

Code article: 533466

Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Longueur utile	4.8 m
Ø extérieur	11.7 mm
Longueur de bloc	1.172 m
Rayon de courbure important pour le débit	65 mm
Ø intérieur	7.9 mm
Diamètre d'enroulement	51 mm
Nombre de spires	41
Pression de service en fonction de la température	-0.95 bar...13 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Classe de protection anticorrosion CRC	1 - faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température ambiante	-40 °C...60 °C
Couple de serrage nominal	12.5 Nm
Tolérance du couple de serrage nominal	± 20 %
Poids du produit	480 g
Raccord pneumatique 1	Filetage G3/8
Raccord pneumatique 2	Filetage G3/8
Couleur	bleu
Dureté Shore	A 87 +/-3
Matériau filetage de raccordement	Laiton Nickelé
Matériau du souplisseau de maintien	POM
Matériau du tuyau	TPE-U (PU)