

Écrou-raccord MCK-PK-4-KD

Code article: 533673

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	Taraudage M10 x 1
Pression de service sur la plage de température totale	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar -13.775 psi...174 psi
Classe de protection anticorrosion CRC	1 - faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Raccord pneumatique 1	pour tuyau de Ø extérieur de 6 mm pour raccord cannelé de Ø intérieur de 4 mm avec écrou-raccord
Matériau d'écrou-raccord	Alliage d'aluminium corroyé, nickelé
Note sur le matériau	Conforme à RoHS