


# accouplement EAMC-15-20-5-6

N° de pièce: 533707

FESTO



## Fiche technique

| Caractéristique            | Valeur                 |
|----------------------------|------------------------|
| Diamètre de support 1      | 5 mm                   |
| Diamètre de support 2      | 6 mm                   |
| Taille                     | 15                     |
| Longueur nominale          | 20 mm                  |
| Position de montage        | indifférent            |
| Vitesse de rotation max.   | 10.000 1/min           |
| Température de stockage    | -25 ... 60 °C          |
| Humidité relative de l'air | 0 - 95 %               |
| Température ambiante       | -25 ... 60 °C          |
| Moment d'inertie           | 0,23 kgmm <sup>2</sup> |
| Couple transmissible       | 1,5 Nm                 |
| Poids du produit           | 8 g                    |
| Note sur la matière        | Conforme RoHS          |