


carter d'accouplement EAMK-A-F47-64A

N° de pièce: 534395

FESTO

pour axe électrique à courroie crantée DGE-...-RF.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Position de montage	indifférent
Température de stockage	-25 ... 60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Code d'interface, actionneur	F47
Code d'interface, carter de couplage	64A
Note sur la matière	Conforme RoHS