

Embase CDSV5.0-AS-1/8

Code article: 534434

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Nombre maximal d'emplacements de distributeurs	1
Tension de service nominale CC	24 V
Classe de protection anticorrosion CRC	3 - Effets de corrosion forts
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température du fluide	-5 °C...50 °C
Niveau de pression sonore	75 dB(A)
Degré de protection	IP65 IP66 IP67 NEMA 4
Température ambiante	-5 °C...50 °C
Poids du produit	690 g
Raccord électrique	Câble
Mode de fixation	avec trou débouchant Avec taraudage
Raccord de trou de ventilation	M5
Raccord d'échappement d'air de pilotage 82/84	M5
Raccord d'air de pilotage 12	M5
Raccord d'air de pilotage 14	M5
Raccord pneumatique 1	G1/8
Raccord pneumatique 2	G1/8
Raccord pneumatique 3	G1/8
Raccord pneumatique 4	G1/8
Raccord pneumatique 5	G1/8
Note sur le matériau	Conforme à RoHS