


Kit de fixation de capteur DAPZ-SB-I-30DC-DSAM-RO

N° de pièce: 534473

FESTO

pour vérins oscillant à interface de montage selon VDI/VDE 3845.
Conçu pour tous les vérins oscillants DAPS et uniquement pour
DRD/DRE de taille 4 à 225. Pour les vérins oscillants DRD/DRE de taille
1 à 2 ou 375 à 880 le montage n'est possible qu'avec l'adaptateur
DAPZ-SBZ-...



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Selon la norme	EN 60947-5-6 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Forme	en angle
Position de montage	indifférent
Résistance aux courts-circuits	oui
Interface de bus de terrain	AS-Interface : Connecteur de câble plat
Fonction d'élément de commutation	Normalement fermé
Protection contre les inversions de polarité	pour toutes les connexions électriques
Principe de mesure	inductif
Affichage de la position de commutation	non
Tension d'isolement	50 V
Tension de service nominale CC	30 V
Résistance aux tensions transitoires	0,8 kV
Degré d'encrassement	3
Classe de résistance à la corrosion KBK	2
Degré de protection	IP65
Température ambiante	-25 ... 85 °C
Nota Interface de bus de terrain	AS-Interface
Note sur la matière	Conforme RoHS
Information matière joints	EPDM
Note sur les matériaux du boîtier	PC
Note sur les matériaux du socle du boîtier	PA
Note sur les matériaux de la console	PA